


Boomerax XYZR-UHVクライオスタットマニピュレーター

製品コード : MXYZ




RD16 回転導入機

CRHEFJRST400UHV : ST-400

MR63DPV552 : 差動排気回転導入機

フリーボア :
ベローズのサポートが外側取り付けられているため、内側には遮るものはありません。




軸方向調整用スライドベアリング



MZ-モーター駆動

BoomeraxMXY-マニピュレーター
(手動/モーター駆動)



この構成例は、Boomerax高精度XYステージとMZリニア軸ドライブと組み合わせ、安定したJanis ST-400連続フロークライオスタットを組み込んで、UHV環境で10Kまでのサンプル温度を完全に制御することができます。

Boomerax MZ-マニピュレーター :

オプションで電動式のリニア軸ドライブが、正確な昇降を可能にします。最高品質のエッジ溶接ベローズは、漏れのない気密性と耐久性の点で最も厳しい要件を満たしています。

Boomerax MXY-マニピュレーター :

スムーズで非常に正確な調整のために、手で駆動すると2 μ mの分解能を、電動で駆動するとさらに高い分解能を提供します。


ST-400 UHV LHe/LN²フロークライオスタット :

UHV環境で冷却を提供する最も簡単な装置でUHV条件を満足する特有のいくつかの機能があります。

MR63DPV552 差動排気回転導入機 :

差動排気回転導入機は、真空を損なうことなく回転する手段を提供します。

Boomerax XYZ-マニピュレーター
(電流導入端子用チャンパー付)



Boomerax MXY-マニピュレーター



サンプル測定 :

チルト付回転サンプルステージには、電気接点を備えたSHOME C13サンプルホルダー及びRECOME C13サンプルレシーバーが装備されており、さまざまな測定デバイスを接続することができます。

MZ-マニピュレーター水平設置用重量サポート : 調節可能な支持力: 16.8kg~29.6kg

