

## 【直線回転導入機・アクセサリ】




### SHOMサンプルプレートトランスファー 製品コード：GRABSHOM7

- ・回転方向にかかわらず90°ひねることでサンプルプレートは所定の位置に収まり、バネ部品によって保持されます。所定の場所にセット後、再び90°ひねってサンプルプレートを外すことができます。
- ・安全な取り扱いのための連続回転操作
- ・ベーキング温度：150℃
- ・材質：SUS, チタン



### TSMD/TSMDH用CF16アダプター 製品コード：ADCF16TS

- ・TSMD/TSMDHチューブサポートをICF34(DN16CF)直線回転導入機に取り付けることを可能にします。



### MD40直線回転導入機工場オーバーホール 製品コード：SERFMD40

- ・分解と超音波洗浄
- ・大気側・真空側スライドベアリングの交換
- ・機能検査
- ・UHV規格準拠 / フルUHV互換材料
- ・返送時添付資料：「Declaration of contamination of manipulator」





### MD40直線回転導入機ベアリング用交換キット 製品コード：SERKMD40

- ・UHV規格準拠 / フルUHV互換材料
- ・ベーキング温度：150℃
- ・交換手順：「INSTRUCTION FOR BEARING REPLACEMENT」参照



### MD16-ADCF16TS/MD40用チューブサポート 製品コード：TSMD-XXXX

- ・シャフト長さ：最大823mm
- ・ガイドレール：2xφ8mm
- ・ICF34(DN16CF)フランジ：ADCF16TSが必要です。



### MD16-ADCF16TS/MD40用シングルチューブサポート 製品コード：TSMDH-XXXX

- ・シャフト長さ：最大850mm
- ・ガイドレール：2xφ8mm
- ・ICF34(DN16CF)フランジ：ADCF16TSが必要です。

